



WNA040

ΣΥΒΥΚΟ A/R ΔΙΠΛΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
----------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	Στοιχείο ελέγχου
------------------------	------------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Έλεγχος και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	2
-----------------	---

Διαστάσεις

Διαστάσεις	70 x 70 mm
Ενσωματωμένο βάθος	12 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό πλήκτρο
------------------------------	---------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Σύνδεση

Είδος επαφών	2-κατευθύνσεων
Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Φωτισμός	Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
Λειτουργία διακόπτη	Επαφή μεταγωγής/διακόπτης μεταγωγής

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι