



WNE023B

Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin encastré blanc IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Blanc pur
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Face arrière interne	Mat

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui