



WNE023B

cubyko encastrada - Botão simples 1NA c/ aviso ou sinalização, branco

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

Materiais

Cor	Branco puro
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polipropileno (PP)
Parte posterior interna	Mate

Dimensões

Altura	75 mm
Largura	75 mm
Profundidade	40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples
--------------------------	-----------------------

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Adequado para

Hager cubyko	
--------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim