



WNC023

Cubyko poussoir LT 1F à voyant témoin saillie gris IP55

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

**Matière**

Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Face arrière interne	Mat

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	64 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

**Connectivité**

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Adapté à**

Hager cubyko	
--------------	--

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui