



WNA045

Cubyko double poussoir LT 10/1F lumineux associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir double
---------------------------	------------------------

Matières

Couleur	Gris
Finition de la surface	Satiné
Matière	Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple
Contact d'acquiescement	No

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vis

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui