



WNA045

Pulsador doble con indicador luminoso, gris

Características técnicas

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Doble pulsador
-------------------------------	----------------

Materiales

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Termoplástico

Dimensiones

Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Número de teclas	2
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
--------------------------	--------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Para fijación atornillada

Características técnicas

Hager cubyko	
--------------	--

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí