



WNA010

### Cubyko permutateur LT associable gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

##### Matières

Couleur	Gris
Finition de la surface	Satiné
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	No

##### Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

##### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple
Contact d'acquittement	No

##### Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
Avec fixation à griffes	No

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

##### Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vis
Type de commutation	Intermédiaire
Type de raccordement	Avec bornes à ressort

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui