



WNA023

cubyko - Botão simples 1NA c/ aviso ou sinalização, cinzento

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

Materiais

Cor	Cinzento
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polipropileno (PP)

Dimensões

Altura	75 mm
Largura	75 mm
Profundidade	40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Adequado para

Hager cubyko	
--------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim