



WNE040BG

Cubyko double interrupteur va-et-vient LT encastré à griffes blanc IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matériau Polypropylène (PP)

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe
borne à vis
Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 75 x 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui