



WNE040BG

ΚΟΥΒΥΚΟ A/R ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης μηχανισμό με επένδυση

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια
Σύνδεση με βίδες
Στερέωση με βίδες

Διαστάσεις

Διαστάσεις 75 x 75 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι