



WNE025B

Pulsador con portaetiquetas iluminado, blanco

Características técnicas

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Pulsador único
-------------------------------	----------------

Materiales

Colour	Blanco puro
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno
Parte posterior interna	Mate

Dimensiones

Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	40 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado	12 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Tipo de pulsador	Pulsador único
------------------	----------------

Conectividad

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	Sí
-----------------------------	----

Características técnicas

cubyko	
--------	--

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí