



WNC041

Cubyko double va-et-vient LT lumineux saillie gris IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme complet avec plaque
--	-------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	75 x 75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui