



WNC041

CUBYKO A/R ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Πολυπροπυλένιο (PP)

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	πλήρης μηχανισμός με πλακίδιο
------------------------	-------------------------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Διαστάσεις

Διαστάσεις	75 x 75 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό πλήκτρο
------------------------------	---------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι