



WNA002B

IP55

**CUBYKO A/R ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα διακοπής 10 A

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Τάση**

Ονομαστική τάση 250 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

**Αναγνωριστικό (ID)**

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Αριθμός μπουτόν 1

**Διαστάσεις**

Διαστάσεις 58 x 58 mm

Ενσωματωμένο βάθος 12 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης 0 mm

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP55 με κλειστό κάλυμμα

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

**Σύνδεση**

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

**Κείμενο**

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N  
Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Με μπλε λυχνία LED 230 V  
Για φωτισμό

Μπουτόν Όχι

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι