



WNA003

CUBYKO A/R ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΝΔ. ΚΑΤ. ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Έλεγχος και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 70 x 70 mm

Ενσωματωμένο βάθος 63 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N
Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Με κόκκινη λυχνία LED 230 V
Για κύκλωμα επιτήρησης

Λειτουργία διακόπτη A/R

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι