



WXF473R

**Toma schuko triple para canal, rojo**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -10 - 35 °C

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Código RAL 3024

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal  
Plástico

**Dimensiones**

Altura 42,50 mm

Anchura 135 mm

Profundidad 45 mm

Número de unidades 3

Profundidad de montaje cajas de empotrar 50 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Conectividad**

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje por clic

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

**Capacidad**

Número de módulos 6

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK05

Clase de protección de entrada (IP) IP21

**Funciones**

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

**Identificación**

Con impresión No

**Texto**

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS Sí