



WXF473R

gallery Tom. múltip. Schuko x3, encarn.

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Código RAL	3024
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico

Dimensões

Altura	42,50 mm
Largura	135 mm
Profundidade	45 mm
Número de unidades	3
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	50 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
----------	---------------------------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----