



WXF473R

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UPS ΤΡΙΠΛΗ 6Μ ΚΟΚΚΙΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 - 250 V
-----------------	-------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Κωδικός RAL	3024
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό

Διαστάσεις

Ύψος	42,50 mm
Πλάτος	135 mm
Βάθος	45 mm
Αριθμός μονάδων	3
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	50 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
Με καπάκι	Όχι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Όχι
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----