



WNA021

**cubyko - Botão inverter 1NA/1NF c/ sinalização, cinzento**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Tecla
--------------------------	-------

**Materiais**

Cor	Cinzento
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

**Dimensões**

Altura	55 mm
Largura	55 mm
Profundidade	41 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

**Conectividade**

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

**Textos**

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Iluminação	Com unidade LED azul de 230 V Para iluminação ou monitorização de circuitos
Tipo de ligação	Com terminal N Com terminais de encaixe

**Adequado para**

Hager cubyko

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim