



WNE040

**Cubyko double interrupteur va-et-vient LT encastré gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Couleur  | Gris               |
| Code RAL | 7011               |
| Finition | Satiné             |
| Matériau | Polypropylène (PP) |

**Identification**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
|--|--------------------------------------|

**Connectivité**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Dimensions**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 75 x 75 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm      |

**Sécurité**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK   | IK07 |

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

**Raccordement**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type de contacts | 2 voies |
|------------------|---------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |