



WNE040B

**cubyko encastrada - Comutador de escada duplo, branco**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Branco puro
-----	-------------

Código RAL	9010
------------	------

Acabamento	Acabamento acetinado
------------	----------------------

Material	Polipropileno (PP)
----------	--------------------

**Identificação**

Sistema de montagem	Mecanismo com caixa superior
---------------------	------------------------------

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Dimensões**

Dimensões	75 x 75 mm
-----------	------------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
--	-------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	10 A
------------------	------

**Ligações**

Tipo de contactos	2 vias
-------------------	--------

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----