



WNE023BG

## CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΧΩΝΕΥΤΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό μπουτόν πίεσης

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Πίσω εσωτερική πλευρά Ματ

#### Διαστάσεις

Ύψος 75 mm

Πλάτος 75 mm

Βάθος 40 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK07

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

#### Κατάλληλο για

Hager cubyko

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι