



WNA020B

CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 70 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 45 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης quickconnect

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Hager cubyko

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι