



WNE025G

Cubyko poussoir LT porte-étiquette 1F encastré à griffes gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Matière

Couleur Gris
Finition Satiné
Matériau Polypropylène (PP)
Face arrière interne Mat

Dimensions

Hauteur 75 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs IK IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Adapté à

cubyko

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui