



WNE025G

**ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟ IP55 ΓΚΡΙ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό μπουτόν πίεσης

**Υλικά**

Χρώμα Γκρι

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Πίσω εσωτερική πλευρά Ματ

**Διαστάσεις**

Ύψος 75 mm

Πλάτος 75 mm

Βάθος 40 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης 12 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης quickconnect

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK07

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

**Κατάλληλο για**

cubbyco

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι