



WNC002

IP55

CUBYKO A/R ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήρες περίβλημα

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 76 x 76 mm

Ενσωματωμένο βάθος 0 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N
Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Με μπλε λυχνία LED 230 V
Για φωτισμό

Μπουτόν Όχι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι