



WNA044B

Cubyko double poussoir LT 10/1F associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matière

Couleur	Blanc polaire
Finition	Satiné
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	En accessoire
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec borne enfichable

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui