



WNA044B

**Pulsador inversor doble, blanco**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de contacto momentáneo	10 A
----------------------------------	------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

**Materiales**

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Controles e indicadores**

Piloto luminoso	Como accesorio
Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador en serie
Con contacto de señal de retroalimentación	No

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
--------------------------	--------------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

**Características técnicas**

Hager cubyko
--------------

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí