



WNA044B



cubbyko - Botão inversor duplo 1NA/1NF, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Materiais

Cor Branco
Acabamento Acabamento acetinado
Material Termoplástico
Tratamento Sem tratamento
Transparente Não

Dimensões

Altura 71 mm
Largura 71 mm
Profundidade 42 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso Como acessório
Número de teclas (gang) 1
Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série
Com contacto de sinal de feedback Não

Conetividade

Tipo de ligações QuickConnect

Conexão

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Segurança

Índice de proteção IP IP20
Resistência ao impactos IK IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Texto

Modo de instalação Para fixação por parafuso
Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Adequado para

cubbyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim