



WNA001

Comutador, gris

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno
Tratamiento	Lacado

Identificación

Disposición de montaje	Mecanismo con embellecedor
------------------------	----------------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	75 x 75 mm
Profundidad de montaje	41,70 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK07

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Conexión

Tipo de contactos	2 vías
Tipo de conector/enchufe	Gire el tornillo de bloqueo

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Tipo de commutación / variante	2 vías

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí