



WNE025BG

Cubyko poussoir LT porte-étiquette 1F encastré à griffes blanc IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Matière

Couleur Blanc pur

Finition Satiné

Matériau Polypropylène (PP)

Face arrière interne Mat

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Adapté à

cubyko

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui