



WNE001G

Cubyko inter va-et-vient LT encastré à griffes gris IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis Fixation par vis
-----------------	--

Dimensions

Dimensions	75 x 75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui