



WNA025



IP55



Pulsador con portaetiquetas e indicador luminoso, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla

Materiales

Colour Gris

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Transparente No

Dimensiones

Altura 70,90 mm

Anchura 70,90 mm

Profundidad 41,50 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 40 mm

Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado 12 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Tipo de pulsador Pulsador único

Con contacto de señal de retroalimentación No

Conectividad

Tipo de conexión Quickconnect

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Gire el tornillo de bloqueo

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 35 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado Sí

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Iluminación Con unidad LED azul de 230 V.

Borne Borne de conexión de 3 conductores Wago bloqueable para cableado

Tipo de conexión Con borne N
Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si