



WNA025



IP55



cubyko - Botão simples 1NA c/ p.-etiqueta e lâmp.12-24V, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla

Materiais

Cor Cinzento
Acabamento Acabamento acetinado
Material Termoplástico
Tratamento Sem tratamento
Transparente Não

Dimensões

Altura 70,90 mm
Largura 70,90 mm
Profundidade 41,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 12 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1
Tipo de botão de pressão Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback Não

Conetividade

Tipo de ligações QuickConnect

Conexão

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Segurança

Índice de proteção IP IP20
Resistência ao impactos IK IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 35 °C

Texto

Modo de instalação Para fixação por parafuso
Iluminação Com unidade LED azul de 230 V
Terminal Terminal de ligação Wago de mola de 3 fios para cablagem
Tipo de ligação Com terminal N
Com terminais de encaixe

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim