



WNA022B

IP55



Pulsador inversor, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla
-------------------------------	-------

Materiales

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No
Parte posterior interna	Mate

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	43 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Piloto luminoso	Sin
Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conectividad

Tipo de conexión	Quickconnect
------------------	--------------

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Gire el tornillo de bloqueo
------------------------------------	-----------------------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Modo conmutación	Conmutación
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si