



WNA022B

cubyko - Botão inversor 1NA/1NF, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Branco
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	43 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

Hager cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim