



TRM694AU



### Sortie radio libre de potentiel 4A + 2 entrées à encastrer

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2
Avec système de bus EIB/KNX	Non
Avec système bus radio-KNX	Oui

##### Dimensions

Dimensions	40 x 40 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	20 mm
Profondeur de montage	40 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	4 A
-------------------------	-----

##### Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

##### Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	433 - 433 MHz

##### Puissance

Puissance de sortie	920 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	600 W

##### Tension

Tension de service	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Textes

Fonction	Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Mode d'installation	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----