



LR703

**Scheidingschakelaar - 22x58 - 3P - 6 M.**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 125 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Diepte  | 96 mm  |

**Architectuur**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

**Elektrische Stroom**

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale stroom                  | 125 A                                                                          |
| Nominale stroom van smeltpatroon | 16 A<br>20 A<br>25 A<br>32 A<br>40 A<br>50 A<br>63 A<br>80 A<br>100 A<br>125 A |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 6 |
|----------------|---|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Installatie, montage**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nominaal aandraaimoment | 4 - 4 NM |
| Gemonteerd op           | DIN-rail |

**Vermogen**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 38,50 W |
|----------------------------------|---------|

**Spanning**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Nominale isolatiespanning Ui              | 690 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp           | 8 kV  |
| Type voeding                              | AC    |
| Overspanningscategorie volgens IEC60947-1 | 3     |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

**Aansluiting**

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders | 2,5 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading          | 2,5- 50 mm <sup>2</sup>  |

**Zekering**

|             |         |
|-------------|---------|
| AT_FuseSize | 22 x 58 |
|-------------|---------|

**Deksel, deur**

|                |    |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |