



LR702

Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 2-pól. do 125A

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	125 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	96 mm

Architektura

Počet pólů	2
------------	---

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 40 °C
------------------	------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	4 - 4 Nm
----------------------------	----------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	25,60 W
--	---------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	690 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8 kV
Typ napájecího napětí	AC
Kategorie přepětí podle IEC 60947-1	3

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	2,5 - 35 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	2,5 - 50 mm ²

Pojistka

Velikost pojistky	22 x 58
-------------------	---------

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ne
--------------	----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano