



TRM691AU



### Variateur radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2
Avec système de bus EIB/KNX	Non
Avec système bus radio-KNX	Oui

##### Dimensions

Hauteur	38 mm
Profondeur de montage	40 mm

##### Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	433 - 433 MHz

##### Puissance

Puissance de sortie	200 W
---------------------	-------

##### Tension

Tension de service	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 45 °C
------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Textes

Fonction	Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----