



LF332PV

Cartouche-fusible PV 10x38mm 600VDC 32A

Caractéristiques techniques

Fusible

Caractéristique du fusible	gPV
Taille du fusible	10.3 x 38

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,40 W
-----------------------------------	--------

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure nominal I _{cn} AC selon IEC 60898-1	30 kA
---	-------

Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension nominale	600 - 600 V

Architecture

Courbe	C
--------	---