



LF332PV

Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 600V DC 32 A

Características técnicas

Fusible

Características del fusible	gPV
AT_FuseSize	10.3 x 38

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	32 A
----------------------------	------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	4,40 W
--	--------

Principales características eléctricas

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito Icn AC conforme a IEC60898-1	30 kA
---	-------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión nominal	600 - 600 V

Arquitectura

Curva	C
-------	---