



LF332PV

Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A

Tehničke karakteristike

Osigurač

Karakteristike osigurača	gPV
Veličina osigurača	10.3 x 38

Električna struja

Nazivna struja	32 A
----------------	------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I _N	4,40 W
---	--------

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć I _{cn} AC prema IEC 60898-1	30 kA
--	-------

Napon

Vrsta napajanja	DC
Nazivni napon	600 - 600 V

Arhitektura

Krivulja	C
----------	---