



LR604

**Portafusibile Non Accessoriabile L51 50 A 14X51 Mm 3 Poli+N 6 M. Din**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	107 mm
Larghezza	105 mm
Profondità	93 mm

**Architettura**

Numero di poli	4
----------------	---

**Corrente**

Corrente nominale	50 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

**Numero di moduli**

Numero di moduli	6
------------------	---

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	3,5 - 3,5 Nm
Montaggio su	Guida DIN

**Potenza**

Potenza dissipata totale	20,60 W
--------------------------	---------

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8 kV
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Connessione**

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>

**Fusibile**

Taglia del fusibile	14 x 51
---------------------	---------

**Porta / coperchio**

Bloccabile	No
------------	----

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si