



LR601

**Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 1-pól. do 50A**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	107 mm
Šířka	26,25 mm
Hloubka	93 mm

**Architektura**

Počet pólů	1
Typ pólu	1P

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	50 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A

**Kapacita**

Počet modulů	1,50
--------------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 40 °C
------------------	------------

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment	3,5 - 3,5 Nm
----------------------------	--------------

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6 W
--	-----

**Instalace, montáž**

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí	690 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8 kV
Typ napájecího napětí	AC
Kategorie přepětí podle IEC 60947-1	3

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Připojení**

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	2,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>

**Pojistka**

Velikost pojistky	14 x 51
-------------------	---------

**Kryt, dveře**

Blokovatelné	Ne
--------------	----

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano