



TYAS608D



## Schakel-/jaloezie-actor 8/4-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last

### Technische karakteristieken

#### Instellingen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS<br>easy |
|--------------------------|-------------|

#### Connectiviteit

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met KNX-bussysteem    | Ja  |
| Met bussysteem KNX RF | Nee |

#### Afmetingen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Hoogte                  | 90 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 6     |

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Uitrusting

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Met schakelaar voor manuele bediening | Ja  |
| Radiofrequentie bidirectioneel        | Nee |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Vermogen gloeilamp 230 V | 2300 - 2300 W |
| Uitgangsvermogen         | 2300 W        |

#### Spanning

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nominale spanning U <sub>e</sub> | 230 - 230 V     |
| Systeemsparing                   | 30 V DC via bus |
| Netspanning via bus              | 21 - 32 V       |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Teksten

|               |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie       | Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm<br>Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand<br>Met zonweringsfunctie |
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen                                                                                                               |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|