



TYAS608D



### Módulo 8/4 ON-OFF/persianas, KNX Secure

#### Características técnicas

##### Configuración

Modo de configuración posible

ETS  
easy

##### Conectividad

Con sistema de bus KNX

Sí

Con sistema de bus KNX radio

No

##### Dimensiones

Altura

90 mm

Número de unidades de ancho

6

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

16 A

##### Equipo

Con interruptor para interruptor manual

Sí

Radiofrecuencia bidireccional

No

##### Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

##### Potencia

Lámpara incandescente de potencia de 230 V.

2300 - 2300 W

Potencia de salida

2300 W

##### Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna

230 - 230 V

Tensión de alimentación del sistema

30 V DC vía bus

Tensión de servicio del BUS

21 - 32 V

##### Seguridad

Índice de protección IP

IP20

##### Texto

Función

Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma

Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas

Con función de protección solar

Tipo de conexión

Con bornes de conexión QuickConnect

##### Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí