



TYAS608D



## Technické vlastnosti

### Nastavení

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Podporovaný režim nastavení | ETS<br>easy |
|-----------------------------|-------------|

### Konektivita

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Se sběrnicevým systémem KNX    | Ano |
| Se sběrnicevým systémem KNX RF | Ne  |

### Rozměry

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Výška                | 90 mm |
| Počet jednotek šířky | 6     |

### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

### Vybavení

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Obousměrné rádiové frekvence    | Ne  |
| Se spínačem pro ruční přepínání | Ano |

### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

### Výkon

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napájení žárovky 230 V | 2300 - 2300 W |
| Výstupní výkon         | 2300 W        |

### Napětí

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Provozní napětí AC           | 230 - 230 V           |
| Systémové napětí             | 30 V DC přes sběrnici |
| Provozní napětí nad sběrnici | 21 - 32 V             |

### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

### Texty

|               |  |
|---------------|--|
| Funkce        | S bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm<br>S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel<br>S funkcí protisluneční ochrany |
| Typ připojení | Se zásuvnými svorkami QuickConnect   |

### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|