



TYAS608D



Brytaktor 8 kanaler 16A C-last. KNX-Secure

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Anslutning

Med bussystem KNX	Ja
Med bussystem KNX radio	Nej

Dimensioner

Höjd	90 mm
Antal breddenheter	6

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Nej

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Effekt glödlampa 230 V	2300 - 2300 W
Uteffekt	2300 W

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Matningsspänning	30 V DC via buss
Driftspänning över buss	21 - 32 V

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Funktion	Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm Med positioneringsfunktion för jalousi- och lamellposition Med solskyddsfunktion
----------	--

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
----------------	------------------------------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----