



TYAS608D

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

Підключення

Із системою шин KNX	Так
Із системою шин KNX радіо	Hi

Розміри

Висота	90 mm
Кількість модулів за шириною	6

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Обладнання

З вимикачем для ручного перемикачання	Так
Радіочастотний двосторонній	Hi

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Потужність лампи розжарювання 230 В	2300 - 2300 W
Вихідна потужність	2300 W

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
Системна напруга	30 V DC через шину
Робоча напруга шини	21 - 32 V

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Тексти

Функція	З функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги З функцією позиціонування для положення жалюзі та ламелей З функцією захисту від сонця
Тип з'єднання	Із самозакримними терміналами QuickConnect

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----